

DER LUFTIGE UNTER DEN ENTSPANNTEN. EM 410.



Ihre *Action* - Vorteile

EM 410

Beim Designersessel EM 410 sind die Armlehnen offen, elegante Bögen mit Leder oder Stoff bezogen. Diese Lehnen geben dem Sessel – vor allem in Kombination mit dem Sternfuß – etwas Graziöses. Der EM 410 lässt viel Raum, er lädt Sie zum Durchatmen ein und schenkt Ihnen die Leichtigkeit des Seins.

- ▶ Fußausführungen: Sie bekommen Stern- und Linsenfuß jeweils in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Beschichtungen.
- ▶ Bezugsmaterial: Wir bieten Ihnen Leder und Stoffe in verschiedenen Varianten.
- ▶ 3 Sitztiefen
- ▶ 3 Sitzhöhen




Greifen Sie zu Ihrem Smartphone, scannen Sie den QR-Code ein und erleben Sie die EM 410



EM 410

Aufbau / Construction / Rembourrage / Opbouw



- ① **Gestell**
Metallgestell mit integrierter Verstellfunktion für Sitz, Rücken und Fußauflage.
- ② **Unterfederung**
Sitzrahmen mit dauerhafter Unterfederung aus Wellenfedern.
- ③ **Sitzkissen**
Sitzkissenaufbau aus Kaltschaum RG 40 mit Vliesabdeckung.
- ④ **Rückenkissen**
Rückenkissen aus Kaltschaum RG 30 mit Vliesabdeckung.
- ⑤ **Nackenkissen**
Nackenkissen aus Kaltschaum RG 30 mit Vliesabdeckung.
- ⑥ **Fußausführung**
Wahlweise Linsentellerfuß in Edelstahl gebürstet, Sternfuß in Edelstahl gebürstet oder Sternfuß matt schwarz pulverbeschichtet

Verstellfunktion

Stufenlose Verstellbarkeit von Sitz und Rücken bis zur Liegeposition. Rücken separat verstellbar. Nackenstütze in der Neigung verstellbar. Maximale Belastbarkeit der Fußauflage 20 Kg. Die Auslösung der Verstellung erfolgt bei manueller Ausführung durch leichten Druck gegen die Rückenlehne bzw. durch Betätigen der Taster, bei elektromotorischer Ausführung.

- ① **Frame**
Metal frame with integrated adjustment function for seat, back and footrest.
- ② **Spring base**
Seat frame with permanent spring base made of sinuous springs.
- ③ **Seat cushion**
Seat cushion structure made of cold foam RG 40 with polyester padding.
- ④ **Back cushion**
Back cushion made of cold foam RG 30 with polyester padding.
- ⑤ **Neck cushion**
Neck cushion made of cold foam RG 30 with polyester padding.
- ⑥ **Leg Type**
Optional Lentil plate base stainless steel brushed, Star base stainless steel brushed or Star base black matt powder-coated

Adjustment function

Fully adjustable seat and back reclines into a horizontal position. Armrests move in harmony. Back can be adjusted separately. Headrest can be angled. Maximum loading capacity of footrest 20 kg. To adjust position, gently push against the backrest or use the electric button.

- ① **Châssis**
Châssis métal avec fonction intégrée d'ajustage du siège, du dossier et de l'appui des pieds.
- ② **Suspension à ressorts**
Cadre du siège avec suspension durable en ressorts ondulés.
- ③ **Coussin de siège**
Structure du coussin de siège en mousse froide RG 40 avec revêtement non-tissé
- ④ **Coussin de dossier**
Coussin de dossier en mousse froide RG 30 avec revêtement non-tissé.
- ⑤ **Coussin de nuque**
Coussin nuque en mousse froide RG 30 avec revêtement non-tissé.
- ⑥ **Excécution des pieds**
Vous avez le choix entre des pieds en inox brossé en forme d'ellipse; en forme d'étoile en inox brossé ou en noir mat.

Fonction d'ajustage

Réglabilité continue du siège et du dossier jusqu'à la position allongée. Les accoudoirs suivent le réglage de la position. Dossier réglable séparément. Appuie-tête inclinable. Capacité de charge maximum de l'appui des pieds 20 kg. Le déclenchement de l'ajustage se fait par une légère pression du corps contre le dossier ou par la touche électrique.

- ① **Frame**
Metalen frame met geïntegreerde instelfunctie voor de zitting, de rug en de voetoplage.
- ② **Vering**
Zitframe met duurzame onderveringen uit golfveren.
- ③ **Zitkussen**
Kussenvulling uit koudschuim RG 40 met vliesbekleding.
- ④ **Rugkussen**
Rugkussen uit koudschuim RG 30 met vliesbekleding.
- ⑤ **Nekkussen**
Nekkussen uit koudschuim RG 30 met vliesbekleding.
- ⑥ **Voetuitvoering**
Naar keuze schotelvoet in edelstaal geborsteld. Stervoet in edelstaal geborsteld of Stervoet mat zwart gemoffeld

Verplaatsfunctie

Traploze verplaatsbaarheid van de zetel en de rug tot aan de ligpositie. De armleuningen worden hierbij meegevoerd. Rug volledig verplaatsbaar. Neksteun in de helling verplaatsbaar. Maximale belastbaarheid van de voetoplage 20 kg. De activering van de verplaatsing gebeurt door een lichte lichaamsdruk tegen de rugleuning of door de elektrische toets.

EM 410

Füsse / Legs / Pieds / Voeten

